



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M4X16

Objednací číslo	24540.040.016
Značka	-
UBB	950353133941
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633224
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	16 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický náčrt

