

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M5X40



Objednací číslo	24540.050.040
Značka	-
UBB	950353136001
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633484
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M5
Délka (L) (mm)	40
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	2009
NF	E25-123
ASME	B18.6.7M
BS	4183
DIN	963 A

Technická specifikace

d_k	9.2
Plný závit $L \leq$	30
k (max.)	2.5
n	1.2
P	0.80

Technický náčrt

