



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M6X75

Objednací číslo	24540.060.075
Značka	-
UBB	950353681170
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633750
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	75 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	75
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

