



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M8X10

Objednací číslo	24540.080.010
Značka	-
UBB	950353138247
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633811
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	10 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	10
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

