



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M8X40

Objednací číslo	24540.080.040
Značka	-
UBB	950353138999
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633903
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	40 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

