



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M8X45

Objednací číslo	24540.080.045
Značka	-
UBB	950353139070
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633910
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	45 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	45
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

