



## Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M8X70

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 24540.080.070     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950353139310      |
| UNSPSC          | 31161504          |
| EAN             | 8715492633965     |
| BAL. od 100     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Průměr           | M8                  |
| Délka            | 70 mm               |
| Třída            | 4.8                 |
| Typ drážky       | Drážkované          |
| Tvar hlavy       | Se zápustnou hlavou |
| Materiál         | Ocel                |
| Povrchová úprava | Pozinkované         |
| Závit            | Metrický závit      |

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| NF   | ≈E25-123  |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| ISO  | ≈2009     |
| BS   | ≈4183     |
| NEN  | ≈2370     |
| DIN  | 963       |

### Technická specifikace

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M8   |
| Thread length (min.) | 34   |
| dk (max.)            | 14.5 |
| Plný závit $L \leq$  | 40   |
| k (max.)             | 4    |
| L (mm)               | 70   |
| n                    | 2    |
| P                    | 1.25 |
| t (min.)             | 1.6  |

### Technický náčrt

