



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M10X25

Objednací číslo 24540.100.025

Značka -

UBB 950353139807

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634030

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	25 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Plný závit $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	25
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Technický náčrt

