

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M10X35



Objednací číslo	24540.100.035
Značka	-
UBB	950353335256
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634054
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	35
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	2009
NF	E25-123
BS	4183
ASME	B18.6.7M
DIN	963 A

Technická specifikace

d_k	18
Plný závit $L \leq$	50
k (max.)	5
n	2.5
P	1.50

Technický náčrt

