



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M12X100

Objednací číslo 24540.120.100

Značka -

UBB 950353141605

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634269

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	100 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Plný závit $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	100
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Technický náčrt

