



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M16X80

Objednací číslo 24540.160.080

Značka -

UBB 950353142447

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634375

BAL. od 50

Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	80 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Plný závit $L \leq$	70
k (max.)	8
L (mm)	80
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Technický náčrt

