

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M3X50



| | |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 24560.030.050 |
| Značka | - |
| UBB | 950353766989 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492634719 |
| BAL. od 500 | Pouze celé balení |

Technické parametry

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Průměr (d-D) | M3 |
| Délka (L) (mm) | 50 |
| Třída | 4.8 |
| Typ drážky | Drážkované |
| Tvar hlavy | Se zápustnou hlavou |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel |
| Povrchová úprava | Pozinkované žlutě pasivované |
| Závit | Metrický závit |

Standardy

| | |
|------|----------|
| BS | 4183 |
| ASME | B18.6.7M |
| NF | E25-123 |
| DIN | 963 A |
| ISO | 2009 |

Technická specifikace

| | |
|---------------------|------|
| d_k | 5.6 |
| Plný závit $L \leq$ | 22 |
| k (max.) | 1.65 |
| n | 0.8 |
| P | 0.50 |

Technický náčrt

