



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M4X10

Objednací číslo	24560.040.010
Značka	-
UBB	950353144427
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634788
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M4
Délka (L) (mm)	10
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4183
NF	E25-123
DIN	963 A
ISO	2009
ASME	B18.6.7M

Technická specifikace

d_k	7.5
Plný závit $L \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70

Technický náčrt

