



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M6X10

Objednací číslo	24560.060.010
Značka	-
UBB	950353145820
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635006
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	10 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	10
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

