

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M6X12



Objednací číslo	24560.060.012
Značka	-
UBB	950353145903
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635013
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	12
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.6.7M
BS	4183
DIN	963 A
ISO	2009
NF	E25-123

Technická specifikace

d_k	11
Plný závit $L \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1

Technický náčrt

