



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M6X50

Objednací číslo	24560.060.050
Značka	-
UBB	950353146570
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635082
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	50 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

