



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M8X40

Objednací číslo	24560.080.040
Značka	-
UBB	950353147073
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635167
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	40 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

