



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M4X8

Objednací číslo	24565.040.008
Značka	-
UBB	950353912591
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635327
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	8 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický náčrt

