



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M8X50

Objednací číslo 24565.080.050

Značka -

UBB 950353914407

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635693

BAL. od 1 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	50 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

