



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M3X10

Objednací číslo	24570.030.010
Značka	-
UBB	950353147560
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635877
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	10 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
DIN	964
ISO	≈2010

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Technický náčrt

