



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M3X16

Objednací číslo	24570.030.016
Značka	-
UBB	950353147727
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635907
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	16 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈2010
BS	≈4183
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Technický náčrt

