



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M5X45

Objednací číslo	24570.050.045
Značka	-
UBB	950353150275
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636218
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	45 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈2371
ISO	≈2010
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
NF	≈E25-124

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	45
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technický náčrt

