



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M6X50

Objednací číslo	24570.060.050
Značka	-
UBB	950353151349
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636331
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	50 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈2371
ISO	≈2010
DIN	964
NF	≈E25-124
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Technický náčrt

