



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M8X16

Objednací číslo	24570.080.016
Značka	-
UBB	950353151596
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636362
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	16 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
BS	≈4183
DIN	964
NEN	≈2371
NF	≈E25-124

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	16
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Technický náčrt

