



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M8X25

Objednací číslo	24570.080.025
Značka	-
UBB	950353151752
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636386
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	25 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
DIN	964

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	25
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Technický náčrt

