



Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M4X10

Objednací číslo	24640.040.010
Značka	-
UBB	950353153576
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637284
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	10 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standardy

ISO	≈1580
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
NF	≈E25-128
NEN	≈1603

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Plný závit L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	10
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Technický náčrt

