



Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M4X16

Objednací číslo	24640.040.016
Značka	-
UBB	950353153733
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637314
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	16 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
DIN	85
NEN	≈1603

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Plný závit L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	16
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Technický náčrt

