

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M6X25



Objednací číslo	24640.060.025
Značka	-
UBB	950353155639
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637703
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	25
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standarty

ASME	B18.6.7M
DIN	85
ISO	1580
BS	4183
NF	E25-128

Technická specifikace

d_k	12
Plný závit $L \leq$	40
k	3.6
n	1.6
P	1

Technický náčrt

