



Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M6X40

Objednací číslo	24640.060.040
Značka	-
UBB	950353155894
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637734
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	40 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standardy

BS	≈4183
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
DIN	85
ISO	≈1580

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Technický náčrt

