

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 velké balení M2X20

Objednací číslo	24660.020.020
Značka	-
UBB	950353516186
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639028
BAL. od 2000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	velké balení

Standardy

DIN	7985
ISO	≈7045

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Plný závit L ≤	18
k	1.6
L (mm)	20
Čís. křížové drážky	1
P	0.4

Technický náčrt

