

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 velké balení M3X12

Objednací číslo	24660.030.012
Značka	-
UBB	950353157387
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639189
BAL. od 2000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	12 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	velké balení

Standardy

ISO	≈7045
DIN	7985

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Plný závit L ≤	20
k	2.4
L (mm)	12
Čís. křížové drážky	1
P	0.5

Technický náčrt

