

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 velké balení M4X50

Objednací číslo	24660.040.050
Značka	-
UBB	950353159029
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639554
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	50 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	velké balení

Standardy

ISO	≈7045
DIN	7985

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Plný závit L ≤	25
k	3.1
L (mm)	50
Čís. křížové drážky	2
P	0.7

Technický náčrt

