



Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7985-Z Ocel Pozinkované 4.8 M1,6X5

Objednací číslo	24662.016.005
Značka	-
UBB	500654326890
UNSPSC	31161504
EAN	8712423009820
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1.6
Délka	5 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

DIN	7985
ISO	≈7045

Technická specifikace

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3.2
Plný závit L ≤	16
k	1.3
L (mm)	5
Čís. křížové drážky	0
P	0.35

Technický náčrt

