



Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7985-Z Ocel Pozinkované 4.8 M2,5X12

Objednací číslo 24662.025.012

Značka -

UBB 500645204842

UNSPSC 31161504

EAN 8717077071117

BAL. od 2000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2.5
Délka	12 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

ISO	≈7045
DIN	7985

Technická specifikace

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Plný závit $L \leq$	20
k	2
L (mm)	12
Čís. křížové drážky	1
P	0.45

Technický náčrt

