



Samořezný šroub se šestihrannou hlavou DIN 7976 C Ocel Pozinkované ST3,5X25MM

Objednací číslo	26080.035.025
Značka	-
UBB	500645225300
UNSPSC	31161507
EAN	8717077073173
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3.5 mm
Délka	25 mm
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Samořezný závit

Standardy

DIN	7976 C
BS	≈4174-AB
ISO	≈1479 C
NF	≈E25-662 C
ASME	≈B18.6.5M-AB

Technická specifikace

D (mm)	3.5
k	2.3
L (mm)	25
P	1.3
s	5.5

Technický náčrt

