



Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí Ocel Pozinkované M2,5X12

Objednací číslo	26551.025.012
Značka	-
UBB	500654308245
UNSPSC	31162400
EAN	8712423008861
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2.5
Délka	12 mm
Typ drážky	T-hvězdice
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

DIN	≈7500-1-PE
-----	------------

Technická specifikace

d-D	M2.5
dk (max.)	5
k (max.)	2.12
L (mm)	12
P	0.45
Drážka	8

Technický náčrt

