



## Závitořezný šroub se zápustnou hlavou čokkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 7516 EE-H Ocel Pozinkované M5X10

Objednací číslo 27180.050.010

Značka -

UBB 500645254185

UNSPSC 31161507

EAN 8717077076549

BAL. od 1000 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Průměr           | M5                    |
| Délka            | 10 mm                 |
| Typ drážky       | Phillips              |
| Tvar hlavy       | Zápustná oválná hlava |
| Materiál         | Ocel                  |
| Povrchová úprava | Pozinkované           |
| Závit            | Metrický závit        |

Info The predrill diameterter Drill  $\varnothing$  (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests. The engagement depth should by no means exceed twice the

### Standardy

DIN 7516-EE H

## Technická specifikace

|                     |      |
|---------------------|------|
| d-D                 | M5   |
| dk                  | 9.2  |
| Vrták ø (H11)       | 4.5  |
| f ≈                 | 1.25 |
| k (max.)            | 2.5  |
| L (mm)              | 10   |
| Čís. křížové drážky | 2    |
| P                   | 0.8  |

## Technický nákres

