

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3,5X12MM

Objednací číslo	29440.035.012
Značka	-
UBB	950350293540
UNSPSC	31161508
EAN	8715492958600
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3.5 mm
Délka	12 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Info	Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce. Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	3.5
dk (max.)	6.9
k (max.)	2.1
L (mm)	12
Čís. křížové drážky	2

Technický náčrtek

