

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4X25MM

Objednací číslo	29440.040.025
Značka	-
UBB	950350232258
UNSPSC	31161508
EAN	8715492958785
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	25 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Info	Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce. Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	4
dk (max.)	7.9
k (max.)	2.5
L (mm)	25
Čís. křížové drážky	2

Technický náčrtek

