

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4X40MM

Objednací číslo 29440.040.040

Značka -

UBB 950350043168

UNSPSC 31161508

EAN 8715492958815

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	40 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované

Info	Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce. Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
------	---

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	4
dk (max.)	7.9
k (max.)	2.5
L (mm)	40
Čís. křížové drážky	2

Technický náčrtek

