



Metabo Kombinované kladivo KHE 2644

Objednací číslo	2K634552
Značka	-
UBB	500658536114
UNSPSC	27112700
EAN	4007430240897
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Jmenovitá spotřeba energie	800
Zasunutí nástroje	Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli	13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva	30
Max. počet zdvihů	5400
Volnoběžné otáčky	0 - 1150

Standardy