


MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované 6X40MM (25)



Objednací číslo	30000.060.040
Značka	-
UBB	500512193979
UNSPSC	31161508
EAN	8715494279123
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	6 mm
Délka	40 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Info	Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	6
dk	12
F	9
k	6.3
L (mm)	40
Čís. křížové drážky	3
S	25

Technický náčrt

