



MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3,5X12MM (8)

Objednací číslo	30005.035.012
Značka	-
UBB	500512198432
UNSPSC	31161508
EAN	8715494284547
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3.5 mm
Délka	12 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované

Info	Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
------	---

Standards

Technická specifikace

D (mm)	3.5
dk	7
F	0
k	4
L (mm)	12
Čís. křížové drážky	2

Technický náčrt



