


## MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Nerezocel A2 4X12MM (7)



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 30015.040.012     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 500512206193      |
| UNSPSC          | 31161508          |
| EAN             | 8715494285315     |
| BAL. od 200     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr             | 4 mm                                                                                                                                    |
| Délka              | 12 mm                                                                                                                                   |
| Typ drážky         | Pozidriv                                                                                                                                |
| Tvar hlavy         | Se zápustnou hlavou                                                                                                                     |
| Materiál           | Nerezocel                                                                                                                               |
| Technický materiál | A2                                                                                                                                      |
| Info               | Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked |

### Standardy

### Technická specifikace

|                     |     |
|---------------------|-----|
| D (mm)              | 4   |
| dk                  | 8   |
| F                   | 0   |
| k                   | 4.5 |
| L (mm)              | 12  |
| Čís. křížové drážky | 2   |
| S                   | 7   |

### Technický náčrt

