


MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Nerezocel A2 4X40MM (25)



Objednací číslo	30015.040.040
Značka	-
UBB	500512206763
UNSPSC	31161508
EAN	8715494272940
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	40 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Info	Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	4
dk	8
F	9
k	4.5
L (mm)	40
Čís. křížové drážky	2
S	25

Technický náčrt

