


## MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Nerezocel A2 6X140MM (93)



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 30015.060.140     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 500512210963      |
| UNSPSC          | 31161508          |
| EAN             | 8715494273367     |
| BAL. od 100     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr             | 6 mm                                                                                                                                    |
| Délka              | 140 mm                                                                                                                                  |
| Typ drážky         | Pozidriv                                                                                                                                |
| Tvar hlavy         | Se zápustnou hlavou                                                                                                                     |
| Materiál           | Nerezocel                                                                                                                               |
| Technický materiál | A2                                                                                                                                      |
| Info               | Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked |

### Standards

### Technická specifikace

|                     |     |
|---------------------|-----|
| D (mm)              | 6   |
| dk                  | 12  |
| F                   | 9   |
| k                   | 6.3 |
| L (mm)              | 140 |
| Čís. křížové drážky | 3   |
| S                   | 93  |

### Technický náčrt

