


MaxxFast Univerzální vrt do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Nerezocel A2 4X16MM (13)



Objednací číslo 30040.040.016

Značka -

UBB 500512460857

UNSPSC 31161508

EAN 8715494280204

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	16 mm
Typ drážky	Pozidrív
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Info	Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	4
dk	8
F	0
k	3
L (mm)	16
Čís. křížové drážky	2
S	13

Technický náčrt

