



Samovrtný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7504 O- H Nerezocel A2 ST3,5X16MM

Objednací číslo	31880.035.016
Značka	-
UBB	950352877472
UNSPSC	31161507
EAN	8715492966933
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3.5 mm
Délka	16 mm
Aplikace (kov)	Hliník
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Samořezný závit
Info	Max. tloušťka materiálu KL = L - L1.

Standardy

DIN	7504-O H
ISO	15482 H

Technická specifikace

D (mm)	3.5
dk	6.8
L (mm)	16
L1 ≈	5
Čís. křížové drážky	2
P	1.3

Technický náčrt

