



Kuželový kolík soustružený DIN 1 B Automatová ocel 14X80MM

Objednací číslo 39000.140.080

Značka -

UBB 500644912809

UNSPSC 31163205

EAN 8717077040687

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	14 mm
Délka	80 mm
Materiál	Automatová ocel

Info Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/ nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

DIN	1-B
ISO	≈2339-B

Technická specifikace

c (max.)	2
d1	14
d2	75
d2 ≤	110

Technický náčrt

D (mm)	14
L (mm)	80
r ≈	14
W (min.)	15

FABORY

