



Kuželový kolík soustružený DIN 1 B Automatová ocel 20X60MM

Objednací číslo 39000.200.060

Značka -

UBB 500644913716

UNSPSC 31163205

EAN 8717077040779

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	20 mm
Délka	60 mm
Materiál	Automatová ocel

Info

Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/ nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

ISO	≈2339-B
DIN	1-B

Technická specifikace

c (max.)	3
d1	20
d2	160
D (mm)	20

Technický náčrt

L (mm)	60
r ≈	20

FABORY

